

# HEPRO



LAUNDRY EQUIPMENT AG

Industriestrasse 28  
3210 Kerzers

Tel. 026 493 61 61  
info@hepro.ch

www.hepro.ch

## WASSERLÖSLICHE SCHMUTZWÄSCHESÄCKE Typ 710/990

---

### BEDIENUNGSANLEITUNG

---

1. Wäschesack zu **max. 3/4 füllen**.
2. Sack mit **ausschliesslich** dem anhängenden, wasserlöslichen rosafarbenen Verschlussband zubinden.
3. Sack **niemals** verknoten, **ausschliesslich** mit Verschlussband verschliessen.
4. Für Transporte im Haus eventuell geschützt in feste Transportsäcke legen.
5. Für jegliche Maschinenwäsche geeignet, ab **20° bis 95° C möglich**.
6. Das Verschlussband und der Membranstreifen lösen sich **in den ersten Minuten** des Waschganges auf und die Wäsche wird in die Trommel freigegeben.
7. Kein Verkleben der Folie in der Waschmaschine möglich, der Sack ist **rückstandslos** nach der Wäsche entfernbar.
8. Die nach dem Waschgang übrigbleibende Folie (Polyethylen) kann mit dem Hausmüll entsorgt oder recycelt werden.
9. **Niemals die Folie in den Trockner geben!**

